



Sauterelle à crochet verticale, Type: 3



Données de commande

N° commande	376820 3
GTIN	4020772008659
Classe d'article	35A

Description

Exécution:

- Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
- Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
- Rivets en acier inoxydable.
- Poignée en plastique résistant à l'huile.
- Sauterelles galvanisées.
- Crochet de serrage réglable par un filet.
- Coussinets cimentés.
- Articulation graissée.
- Crochet traité.

Complètes avec attache de crochet.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

- Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.
- Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d'utilisation grâce à la meilleure prise en main.

Description technique

Ø alésage d	6,5 mm
Dist. trous f	24,5 - 32 mm
Course de réglage du crochet c	6,5 - 36 mm
Dist. trous e	19 mm
Force arrêt P (traction)	3200 N
Hauteur serrage h	19 mm
Hauteur totale H	70 mm
Longueur totale L	125 mm
Type	6848VJ
Type de produit	Sauterelles à crochet