



Micromètre d'intérieur rapide num. XTL, Plage de mesure: 65-80mm



Données de commande

N° commande	428760 65-80
GTIN	2050001706492
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches pour la mesure de trous borgnes à partir de la réf. 12,5–16. Avec touches de mesure carbure jusqu'à la réf. 12,5–16. Au-delà, en carbure rapporté. Lecture sur grand affichage numérique à fort contraste. Mesure sûre et sans erreur sans vernier. Parfaits pour la mesure verticale d'alésages.

Fonctionnement:

- **Commutation mm / pouces.**
- **Réglage de 2 valeurs prédéfinies.**
- **Touche de maintien de valeur marche/arrêt.**

Livraison:

Poignée à levier, tête de mesure avec certificat d'étalonnage UKAS, 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498950 (à partir de la réf. 20), 498951 (jusqu'à la réf. 20), bagues de réglage 484030, rallonges 428510.

Description technique

Profondeur de mesure standard	80 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	230 mm
Dim. a	0,5 mm
Plage de mesure	65 - 80 mm
Lecture	0,001 mm
Erreur admissible	0,005 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Câble de connexion Duplex Type USB2	498950 USB2
Câble de connexion Duplex Type 2	498950 2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 5/150	428510 5/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75