



## Mors 64 mm, pour T-Rex / Centro Gripp mobile, Pour type: 125



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 361222 125    |
| GTIN             | 4250364400749 |
| Classe d'article | 34A           |

### Description

#### Utilisation:

Pour le serrage de pièces de petite à moyenne taille. Serrage de pièces brutes à l'aide de 2 adaptateurs de préhension réglables. Surfaces de serrage lisses pour pièces pré-usinées.

#### Adapté(s) pour :

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.

Largeur mors b: 96 mm

Largeur  $b_1$ : 64 mm

Hauteur mors h: 45 mm

Hauteur  $h_2$ : 14 mm

Longueur mors l: 79 mm

$n_1$ : 37 mm

### Description technique

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Plage de serrage S2 | 66 – 138 / – mm       |
| Largeur mors b      | 96 mm                 |
| Largeur $b_1$       | 64 mm                 |
| Plage de serrage S1 | 21 – 68 / 22 – 144 mm |
| Hauteur mors h      | 45 mm                 |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Pour code couleur   | Centro Gripp             |
| Pour code couleur   | T-Rex                    |
| $n_1$               | 37 mm                    |
| Hauteur $h_2$       | 14 mm                    |
| Longueur mors l     | 79 mm                    |
| Pour type           | 125                      |
| Plage de serrage S3 | 131 – 209 / 137 – 286 mm |
| Type de produit     | Mors pour étaux          |