



## Sauterelle à crochet lourde, Type: 4



### Données de commande

N° commande	376840 4
GTIN	4020772093846
Classe d'article	35A

### Description

#### Exécution:

Embout pour couple commandé.

### Description technique

Dist. trous f	45 mm
Ø alésage d	8,5 mm
Dist. trous e	45 mm
Force arrêt P (traction)	15000 N
Course de réglage du crochet c	24 - 90 mm
Hauteur serrage h	26 mm
Hauteur totale H	122 mm
Longueur totale L	198 mm
Type	6849PH
Type de produit	Sauterelles à crochet

