



Sauterelle rapide pour tables de machines, Type: BS5N



Données de commande

N° commande	377065 BS5N
GTIN	4008158018164
Classe d'article	37B

Description

Exécution:

Réglage progressif, fixe ou pivotant. Type BS – Desserrage par traction supplémentaire du levier de serrage et actionnement du levier de desserrage (léger décliquetage du mécanisme de serrage). Type GRS – Broche extérieure pour un accès libre à la zone de travail.

Utilisation:

Sur toutes les tables de machines, pour le serrage et l'ouverture rapides et sûrs lors de l'usage de pièces mécaniques et autres.

Accessoire(s):

Vis à tête cylindrique suivant DIN 912, tasseaux 375315; 375320; 375325 suivant DIN 508.

Description technique

Force serrage max. pour hauteur serrage 50 mm	10 kN
Porte-à-faux	140 mm
Hauteur serrage h	240 mm
Hauteur H	320 mm

Ø trou de fixation	16,5 mm
Type de produit	Sauterelles rapide

Accessoires

Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 10 mm	375315 10
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 24 mm	375320 24
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 16 mm	375315 16
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 10 mm	375320 10
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 14/M12 mm	375325 14/M12
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 12 mm	375320 12
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 32 mm	375315 32
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 22 mm	375315 22
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 8 mm	375320 8
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 14 mm	375320 14
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 20/M18 mm	375325 20/M18
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 6 mm	375320 6
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 28 mm	375315 28
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 18 mm	375315 18
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 36 mm	375315 36
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 24 mm	375315 24
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 20 mm	375315 20
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 12 mm	375315 12
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 8/M6 mm	375325 8/M6
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 16/M14 mm	375325 16/M14
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 28/M24 mm	375325 28/M24
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 12/M10 mm	375325 12/M10
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 10/M8 mm	375325 10/M8
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 22/M20 mm	375325 22/M20

Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 20 mm	375320 20
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 8 mm	375315 8
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 16 mm	375320 16
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 18 mm	375320 18
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 28 mm	375320 28
Tasseau en T long Dim. nom. rain. T/ filet. 18/M16 mm	375325 18/M16
Tasseau en TEbauche Dim. nom. rain. T 22 mm	375320 22
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 6 mm	375315 6
Tasseau en Tavec filetage Dim. nom. rain. T 14 mm	375315 14