

**Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 461796 300 |
| GTIN | 4045197486806 |
| Classe d'article | 42G |

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Graduation 1 mm sur les deux bords.

Description technique

| | |
|--------------------|------------------------|
| Longueur | 300 mm |
| Section, épaisseur | 0,5 mm |
| Section, largeur | 13 mm |
| Etalonnage | F8 |
| Norme | CE II |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Type de produit | Règles |

Services

| | |
|--|------------|
| EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm | 026200 500 |
|--|------------|