

**Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

N° commande	461800 300
GTIN	4045197234889
Classe d'article	42G

**Description****Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures. Bord supérieur avec graduation ½ mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

**Description technique**

Longueur	300 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Section, largeur	13 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

**Services**

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------