



## Réglet souple, étroit, inoxydable dépoli avec graduation au dos, Longueur totale: 300mm



### Données de commande

N° commande	461805 300
GTIN	4045197234933
Classe d'article	42G

### Description

#### Exécution:

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Bord supérieur avec graduation 1/2 mm et bord inférieur avec graduation 1 mm.

Avec graduation supplémentaire au verso.

### Description technique

Longueur	300 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Section, largeur	13 mm
Etalonnage	F8
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

### Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------