

Garant**Mètre-ruban à regard, Longueur ruban: 2m****Données de commande**

N° commande	462210 2
GTIN	4045197154101
Classe d'article	41H

Description**Exécution:**

- Boîtier en plastique antichocs.
- Profils en aluminium apposés sur les deux faces de fonction. Surfaces de contact exactes pour mesures intérieures et extérieures.
- Profils en aluminium résistants à la chaleur et aux contraintes mécaniques.
- Ruban laqué, imprimé en noir. Bombé = résistant au flambage avec crochet terminal (pour mesures intérieures et extérieures). Graduation à fort contraste résistant à l'abrasion et anticorrosion.
- Graduation mm / mm (bord supérieur / bord inférieur).
- Graduation du regard dans le même sens de lecture.

Description technique

Largeur de bande	16 mm
Hauteur boîtier	63 mm
Longueur boîtier	63 mm
Largeur boîtier	24 mm

Longueur ruban	2 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 2 m	026240 2
---	----------