

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 87-100mm****Données de commande**

N° commande	429000 87-100
GTIN	4946368517766
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Accessoire(s):**

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

**Description technique**

Plage de mesure	87 - 100 mm
Dim. a	3,4 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	255 mm
Profondeur de mesure standard	105 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Longueur totale	156 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

### Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95