

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 125-150mm****Données de commande**

N° commande	429000 125-150
GTIN	4946368517780
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

**Accessoire(s):**

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

**Description technique**

Profondeur de mesure avec rallonge	297 mm
Dim. a	19,6 mm
Plage de mesure	125 - 150 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Profondeur de mesure standard	147 mm
Longueur totale	249 mm
Erreur admissible	0,01 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 200 mm	022500 200
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 140 mm	484030 140
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150