



## Mors mobile, Pour type: 90



### Données de commande

N° commande	361660 90
GTIN	4250364400909
Classe d'article	34A

### Description

#### Exécution:

Mors mobile, un côté strié.

#### Utilisation:

- Pour le serrage de pièces non parallèles.
- Pour montage de mors rapportés 361950; 361960; 361970.

#### Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

#### Adapté(s) pour :

NC8, Garant-CN, Titan.

#### Livraison:

Avec vis de fixation.

Pour type: 90

Largeur mors b: 90 mm

Hauteur mors h: 34 mm

Longueur mors l: 68 mm

Pour code couleur: Duo

Pour code couleur: LC

### Description technique

Pour code couleur	Duo
Pour code couleur	LC

Pour code couleur	TC
Pour code couleur	NC8
Largeur mors b	90 mm
Longueur mors l	68 mm
Pour type	90
Hauteur mors h	34 mm
Type de produit	Mors pour étaux