



Rallonges polaires pour plateau électromagnétique permanent MillTec Basic, Type: PFR



Données de commande

N° commande	383510 PFR
GTIN	2050001782830
Classe d'article	38D

Description

Avantage(s):

- Serrage sûr et rapide de pièces irrégulières.
- Force de serrage uniforme sur toute la surface sans déformer la pièce.
- Serrage ultra-rapide de constructions soudées déformées.
- Possibilité de réaliser des alésages dans la pièce sans endommager le plateau magnétique.
- Puissance magnétique 20 % supérieure à celle des rallonges polaires classiques.
- Tige filetée intégrée pour un positionnement aisé et rapide.
- Construction protégée empêchant la pénétration de copeaux.

Adapté(s) pour :

38 3050

Ø: 70 mm

Hauteur: 45 mm

Exécution: dur

Description technique

Ø	70 mm
---	-------

Exécution	dur
Hauteur	45 mm
Type de produit	Horex rallonge micrometre