




## Circomètre pour circonférences et $\varnothing$ , Plan: 2200mm



### Données de commande

N° commande	465680 2200
GTIN	2050001061713
Classe d'article	46R

### Description

#### Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de  $\varnothing$  sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le  $\varnothing$ . Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm**. Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

#### Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

### Description technique

Plage de mesure circonférence	940 - 2200 mm
Plage de mesure pour $\varnothing$	300 - 700 mm
Largeur de bande	16 mm
Lecture	0,1 mm
Epaisseur du ruban	0,2 mm
Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

## Services

Etalonnage Circomètres Longueur maximale 3000 mm

026280 3000