



Circomètre pour circonférences et \emptyset , Plan: 3460mm



Données de commande

N° commande	465680 3460
GTIN	2050001061720
Classe d'article	46R

Description

Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de \emptyset sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le \emptyset . Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm**. Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

Description technique

Largeur de bande	16 mm
Plage de mesure pour \emptyset	700 - 1100 mm
Plage de mesure circonférence	2190 - 3460 mm
Lecture	0,1 mm
Epaisseur du ruban	0,2 mm
Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

Services

Etalonnage Circomètres Longueur maximale 6000 mm

026280 6000