



## Circomètre inox 304 pour circonférences et Ø, Plan: 950mm



### Données de commande

N° commande	465682 950
GTIN	2050001061782
Classe d'article	46R

### Description

#### Exécution:

Circomètre en acier **CJU** pour la mesure de circonférences et de Ø sur des corps ronds. L'acier à ressorts présente deux graduations au laser sur l'avant pour la circonférence et le Ø. Espacement des traits de 1 mm. **Lecture sur vernier 0,1 mm.** Erreurs admissibles de la graduation suivant DIN 866.

**Modèle en acier à ressorts inoxydable.**

#### Remarque(s):

Circomètre C avec lecture de 0,05 mm et mètre-ruban avec revêtement noir disponibles sur demande. Version fixe CJU sur demande.

### Description technique

Plage de mesure circonférence	60 - 950 mm
Largeur de bande	16 mm
Plage de mesure pour Ø	20 - 300 mm
Lecture	0,1 mm
Epaisseur du ruban	0,2 mm
Etalonnage	G2
Type de produit	Metre-ruban

---

## Services

Etalonnage Circomètres Longueur maximale 1000 mm

026280 1000