

**Mesure à ruban d'acier inoxydable en boîtier, Longueur ruban: 50m****Données de commande**

N° commande	463050 50
GTIN	4007368105138
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Ruban: Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop.** Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

Mesure à ruban d'acier inoxydable, en acier trempé au chrome-nickel, laqué transparent. Graduation imprimée, chiffres et graduations bien lisibles. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Graduation en cm (graduation en mm sur les 20 premiers cm).

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Longueur boîtier	210 mm
Largeur boîtier	175 mm
Hauteur boîtier	32 mm

Largeur de bande	13 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	50 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
--	-----------