



## Mesure à ruban d'acier blanc dans un étrier, Longueur ruban: 20m



### Données de commande

N° commande	464500 20
GTIN	4007368005216
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

**Boîtier:** Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

**Etrier:** étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

**Ruban:** Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop**. Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

**Mesure à ruban d'acier blanc.** Ruban en acier trempé, couche de phosphate comme protection anti-corrosion, avec revêtement de résine synthétique résistant à l'usure. Grande lisibilité. Graduation millimétrique en continu.

Réf. 20 et 30 dans un étrier droit, réf. 50 dans un étrier en V.

#### Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

### Description technique

Largeur cadre	120 mm
Largeur de bande	13 mm
Longueur totale	280 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	20 m

Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

### Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
--	-----------