



Mesure à ruban en fibres de verre dans un étrier, Longueur ruban: 30m



Données de commande

N° commande	465500 30
GTIN	4007368020592
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Mesure à ruban en fibres de verre. Extrêmement résistant au flambage **et souple**, résistant aux intempéries et à de nombreux produits chimiques. **Non conducteur**. Grande lisibilité. Graduation en cm.

Réf. 30 dans un étrier en V.

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Largeur de bande	13 mm
Largeur cadre	150 mm
Longueur totale	310 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	30 m

Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 50 m	026240 50
--	-----------