

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches, Plage de mesure: 25-30mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 429250 25-30  |
| GTIN             | 4946368636528 |
| Classe d'article | 44A           |

**Description****Exécution:**

**Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches** Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm.

**Affichage orientable à 330°.** Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au **cône intérieur en carbure**. Surfaces de mesure en acier trempé revêtu de titane.

**Avantage(s):**

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

**Fonctionnement:**

- **La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).**
- **Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n'importe quelle position.**
- **Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.**
- **Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.**

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données Digimatic 497080, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

**Pièce(s) de rechange:**

Tête de rechange 429252.

## Description technique

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Profondeur de mesure standard      | 59 mm                                |
| Lecture                            | 0,001 mm                             |
| Dim. a                             | 0,3 mm                               |
| Profondeur de mesure avec rallonge | 209 mm                               |
| Plage de mesure                    | 25 - 30 mm                           |
| Erreur admissible                  | 0,006 mm                             |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357                           |
| Nombre de piles incluses           | 1                                    |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles             |
| Norme                              | Norme usine                          |
| Interface                          | Interface Digimatic                  |
| Sauvegarde des valeurs mesurées    | Réglage unique du point zéro         |
| Métrologie                         | numérique                            |
| Certificat d'étalonnage            | Certificat d'étalonnage du fabricant |
| Emballage                          | Boîte robuste                        |
| Etalonnage                         | B6                                   |
| Type de produit                    | Micromètre d'intérieur à 3 touches   |

## Services

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm       | 022510 200 |
| ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm | 022500 50  |

## Accessoires

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Câble de connexion Type USB2           | 497080 USB2 |
| Récepteur / interface clavier USB Type | 498965      |

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150 | 429010 3/150 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile 357          | 081560 357   |
| Ersatzmesskopf Plage de mesure 25-30 mm          | 429252 25-30 |
| Emetteur Type S1                                 | 498966 S1    |
| Câble de connexion Type D2                       | 497080 D2    |
| Multi-récepteur / interface clavier USB Type     | 498975       |
| Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 27 mm      | 484030 27    |
| Câble de connexion Type D1                       | 497080 D1    |