

**Mesure à ruban d'acier blanc en boîtier, Longueur ruban: 10m****Données de commande**

N° commande	462390 10
GTIN	4007368006497
Classe d'article	46M

Description**Exécution:**

Mètre-ruban en acier blanc, laquée des deux côtés. Ruban en acier trempé, résistant à la corrosion et à l'humidité, ainsi qu'à l'abrasion et à l'usure grâce à un revêtement de résine synthétique blanc. Crochet repliable (la graduation commence sur la face intérieure du crochet). Boîtier en plastique très résistant aux chocs.

Description technique

Largeur de bande	10 mm
Hauteur boîtier	79 mm
Largeur boîtier	20 mm
Longueur boîtier	79 mm
Longueur ruban	10 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m

026240 10