

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur numérique à 3 touches, Plage de mesure: 30-40mm****Données de commande**

N° commande	429250 30-40
GTIN	4946368636559
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Micromètres d'intérieur rapides à 3 touches Borematic pour la mesure de trous borgnes. Lecture claire et sans erreur sur le grand affichage LCD avec hauteur de chiffre de 11 mm.

Affichage orientable à 330°. Les palpeurs de mesure centrent automatiquement le micromètre dans l'alésage et garantissent un maniement aisé. Positionnement des touches de mesure sans jeu grâce au **cône intérieur en carbure**. Surfaces de mesure en acier trempé revêtu de titane.

Avantage(s):

Mesure très rapide et répétable grâce au déplacement rapide et au centrage automatique.

Fonctionnement:

- **La touche de maintien de valeur permet de conserver le résultat de mesure (p. ex. en cas de position de mesure défavorable).**
- **Point zéro / valeur absolue: permet une mise à zéro à n'importe quelle position.**
- **Affichage des tolérances pour un contrôle rapide des valeurs de tolérance.**
- **Déplacement rapide pour franchir rapidement la course de mesure.**

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données Digimatic 497080, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

Pièce(s) de rechange:

Tête de rechange 429252.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Dim. a	0,3 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	217 mm
Profondeur de mesure standard	67 mm
Plage de mesure	30 - 40 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	Norme usine
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B6
Type de produit	Micromètre d'intérieur à 3 touches

Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 50 mm	022500 50
Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Câble de connexion Type D2	497080 D2
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975

Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Ersatzmesskopf Plage de mesure 30-40 mm	429252 30-40
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Emetteur Type S1	498966 S1
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 3/150	429010 3/150