

Mitutoyo**Micromètre d'intérieur numérique, Plage de mesure: 12-16mm****Données de commande**

N° commande	429110 12-16
GTIN	4946368562841
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur – sans vernier.

Le système "Function Lock" empêche tout dérèglement intempestif du point zéro.

Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des piles.

Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12-16. Les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357

Accessoire(s):

Câble de données 497445, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

Remarque(s):

Disponibles avec plage de mesure jusqu'à 300 mm sur demande.

Description technique

Plage de mesure	12 - 16 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	226 mm
Dim. a	0,3 mm
Profondeur de mesure standard	76 mm
Erreur admissible	0,002 mm
Lecture	0,001 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20

Accessoires

Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Émetteur Type S16E	498966 S16E
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 2/150	429010 2/150
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1