



Mesure à ruban d'acier inoxydable en boîtier, Longueur ruban: 10m



Données de commande

N° commande	463050 10
GTIN	4007368110163
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Boîtier: Boîtier en plastique indestructible à surface Softfinish. Boîtier avec position d'arrêt pour la manivelle et l'anneau. Adaptable pour gauchers.

Etrier: étrier en alliage léger avec enroulement rapide sur roulements à billes et manivelle rabattable.

Ruban: Amorce du ruban brevetée, **revêtement Flextop.** Le revêtement du ruban en plastique transparent très souple empêche l'amorce du ruban de casser.

Mesure à ruban d'acier inoxydable, en acier trempé au chrome-nickel, laqué transparent. Graduation imprimée, chiffres et graduations bien lisibles. Grande résistance à la rupture et bonne flexibilité. Graduation en cm (graduation en mm sur les 20 premiers cm).

Remarque(s):

Exécution en longueur 100 m et en pouces ou amorce de type B / C sur demande.

Description technique

Longueur boîtier	138 mm
Largeur boîtier	115 mm
Largeur de bande	13 mm

Hauteur boîtier	32 mm
Type d'amorce	A
Longueur ruban	10 m
Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 10 m	026240 10
--	-----------