

**Mitutoyo****Jeu de micromètres d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 50-100mm****Données de commande**

N° commande	429055 50-100
GTIN	4946368517605
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous borgnes. **Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.**

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 429005. Bagues de réglage similaires à 484030, rallonge 150 mm 429010.

**Description technique**

Nombre de micromètres	4
Plage de mesure	50 - 100 mm
Ø bague de contrôle	62 / 87 mm
Erreur admissible	0,006 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 50-63 mm	429005 50-63
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 75-88 mm	429005 75-88
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 87-100 mm	429005 87-100
Micromètre d'intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes Plage de mesure 62-75 mm	429005 62-75
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70