



Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290090 25
GTIN	4030741325182
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Description technique

Hauteur tige	20 mm
Capacité	10 - 110 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Largeur tige	25 mm
pour diamètre de molette d_1	20 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d_3	13 mm
Goujon à collet	299925 2

Disque	299927 2
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Disque Type 2	299927 2
Goujon à collet Type 2	299925 2