

**Mitutoyo****Micromètre d'intérieur numérique, Plage de mesure: 87-100mm****Données de commande**

N° commande	429110 87-100
GTIN	2050001062215
Classe d'article	44A

**Description****Exécution:**

**Lecture directe sur affichage digital clair. Mesure sûre et sans erreur – sans vernier.**

Le système "Function Lock" empêche tout dérèglement intempestif du point zéro.

Faible consommation d'énergie. Avec contrôle de charge et affichage des piles.

**Surfaces de mesure et pièces d'usure en carbure, à partir de la réf. 12-16. Les surfaces de mesure sont en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.**

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 1 pile 081560 réf. 357

**Accessoire(s):**

Câble de données 497445, rallonges 429010, bagues de réglage 484030.

**Remarque(s):**

Disponibles avec plage de mesure jusqu'à 300 mm sur demande.

**Description technique**

Dim. a	0,3 mm
Plage de mesure	87 - 100 mm
Profondeur de mesure standard	102 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	252 mm
Erreur admissible	0,003 mm
Lecture	0,001 mm

Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 357
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 863
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Métriologie	numérique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

## Services

Étalonnage DAkkSMicromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200
ÉtalonnageMicromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 100 mm	022500 100

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Pile bouton / spéciale Type de pile 357	081560 357
Câble de connexionavec touche de données Type USB2	497445 USB2
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Emetteur Type S16E	498966 S16E
Récepteur / interface clavier USB Type	498965
Câble de connexionavec touche de données Type D1	497445 D1
Multi-récepteur / interface clavier USB Type	498975
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Câble de connexionavec touche de données Type D2	497445 D2

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm

484030 90