

PLANOLITH**Marbre Précision 00, Longueur×Largeur: 400X400mm****Données de commande**

N° commande	430400 400X400
GTIN	2050001042613
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Marbre en granit naturel sélectionné.

- **Exempt de défauts, structure homogène.**
- **Résistant à la flexion et à la torsion.**
- **Résistant à la rouille, faible conductibilité thermique.**
- **Surface micro fine (rodée au diamant). Les tolérances requises sont réduites.**
- **Bords extérieurs rectifiés.**
- **Pour permettre une mise en place statique, des points d'appui (inserts à bille en acier) sont réalisés sur le dessous.**
- **Plus dur que l'acier trempé (6 – 7 suivant l'échelle de Mos'scher), non magnétique et non conducteur.**

Précision:

La fabrication finale et le contrôle sont réalisés dans des enceintes climatisées commandées par ordinateur. Contrôlé suivant des moyens de mesure rattachés aux laboratoires d'étalonnage nationaux et internationaux.

DIN 876/00 – Particulièrement finement rodé au diamant pour la salle des mesures.

Livraison:

Avec certificat de conformité usine et emballage. Avec pieds en caoutchouc.

Remarque(s):

Sur demande: Inserts filetés en acier inoxydable, rails rainures en T en acier (pas pour 430190), précision 000, autres références et dimensions intermédiaires. Livraison port dû.

Description technique

Poids	25 kg
Planéité	0,003 mm

Epaisseur	50 mm
Nombre de pieds en caoutchouc	4
Norme	DIN 876
Précision	00 mm
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Marbre de mesure