

Garant**Support, pour dim. marbre longueur×largeur: 800X600mm****Données de commande**

N° commande	431000 800X600
GTIN	
Classe d'article	41C

Description**Exécution:**

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.

Support, acier profilé, peinture: aluminium blanc RAL 9006. Plateau de rangement en hêtre multiplis.

Utilisation:

Les marbres naturels 430190 – 430500 sont positionnés sur des points prédéfinis (inserts à bille acier).

- **Pour les marbres jusqu'à 630×630 mm. Pour la mise en place sur les établis et similaires, les vérins réglables 373500 sont les mieux adaptés.**
- **La garniture est réglable en hauteur et sert à l'alignement des marbres (support 3 points et 2 vis pour empêcher le basculement).**

Remarque(s):

Pour les éléments d'installation anti-vibratoires, commander 4 × 08 6002 réf. 850.

Description technique

Largeur bâti	550 mm
Profondeur bâti	560 mm
Convient pour dim. plateau L×l	800×600 mm

Charge admissible répartie sur la surface	500 kg
Poids	28 kg
Hauteur bâti	720 mm
Matériau plateau	Hêtre multiplis
Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre)	900 mm
Hauteur bâti avec garnitures	780 mm
Réglage en hauteur	25 mm
Type de produit	Bâti