

PLANOLITH**Cadre de contrôle 90°, forme rectangulaire préc. 00, Longueur×Largeur:
600X400mm****Données de commande**

N° commande	431730 600X400
GTIN	2050001039170
Classe d'article	46H

Description**Exécution:**

Matériau, précision et options, voir 430300; 430400. Les quatre surfaces angulaires étroites de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN 876. Perpendicularité suivant DIN 875.

Utilisation:

Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Livraison port dû. Cadres de contrôle de forme carrée jusqu'à 1000 mm de long disponibles sur demande. Cadres de contrôle de forme rectangulaire jusqu'à 2000 mm de long disponibles sur demande.

Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.

Description technique

Largeur	400 mm
Poids	20 kg
Epaisseur	60 mm
Longueur	600 mm
Perpendicularité	0,002 mm

Norme	DIN 876/00
Norme	DIN 875
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Marbre de mesure