

STABILA 

Niveau à bulle en alliage léger profilé en R, Longueur: 1000 mm



Données de commande

N° commande	467405 1000
GTIN	4005069183738
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Profilé en R en aluminium résistant à la torsion pour des applications exigeantes.

- **Grande sécurité antibasculement pendant la mesure grâce aux surfaces de mesure extra larges (4 cm).**
- **Marquage / découpe sur toute la longueur du profil sans arrêter grâce aux trois arêtes de traçage fiables. Barre continue au-dessus de la fiole horizontale.**
- **Poignée avec rainures pour les doigts sur toute la longueur.**
- **Extrémités antichocs amovibles avec patins antidérapants brevetés. Avec deux surfaces de mesure revêtues, deux fioles verticales et une fiole horizontale.**

Erreur admissible en position normale: 0,5 mm/m

Erreur admissible en cas de mesure au plafond: 0,5 mm/m

Description technique

Longueur	1000 mm
Erreur admissible en cas de mesure au plafond	0,5 mm/m
Erreur admissible en position normale	0,5 mm/m
Type de produit	Niveau à bulles