



## Paire de poupées mob. pour cylindres



### Données de commande

N° commande	431705
GTIN	4030234000404
Classe d'article	46K

### Description

**Exécution:**

En fonte spéciale dense. Avec 2 rouleaux montés sur roulements à billes pour accueillir des pièces cylindriques.

Plage de Ø: 25 - 150 mm

Hauteur pointe: 147 (à d = 25) mm

Largeur tasseau en T h6: 14 mm

Poids par paire: 15 kg

Charge admissible max.: 150 kg

### Description technique

Poids par paire	15 kg
Hauteur pointe	147 (à d = 25) mm
Charge admissible max.	150 kg
Largeur tasseau en T h6	14 mm
Plage de Ø	25 - 150 mm
Type de produit	Poupée mobile pour cylindres

