

Garant**Fraises 3tailles avec filetage Largeur ap = 5 mm, Ø D: 80mm**

Données de commande

N° commande	218542 80
GTIN	4045197849991
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l'entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. IP9**.

Description technique

Longueur totale L _{tot}	35 mm
Ø dents D _c	80 mm
Plaquette adaptée	SNHX
Filetage attachement M	M16
Ø D ₂	29 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Nombre de dents effectif Z_{eff}	5
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	22,5 mm
Nombre de plaquettes	10
Largeur a_p	5 mm
Type de queue	avec filetage
Arrosage interne	non
Changement d'outil	PowerCard
Code ISO plaquette	SN.. 1103
Jeu de vis pour plaquettes	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Type de produit	Fraises 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219949
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 9IP	674252 9IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2