



Touret à meuler double ECO, 230 V, Type: W175



Données de commande

N° commande	077502 W175
GTIN	2050001694614
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Tourets à meuler doubles 230 V monophasé avec **moteur silencieux, sans entretien**. Les **grands écrans de protection oculaire** garantissent à l'utilisateur une sécurité élevée. Surfaces d'appui de pièce **réglables sans outil**.

La **protection anti-redémarrage** empêche tout démarrage accidentel de la machine après une coupure de courant.

Livraison:

Avec meules en corindon normal NK36 et NK60.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.

Supports machine correspondants 077513 réf. DS04 avec plaque adaptatrice 077515 réf. ECO.

Puissance absorbée: 520 W

Vitesse de rotation max.: 2900 min⁻¹

Ø meule D: 175 mm

Largeur meule T: 20 - 25 mm

Ø alésage meule H: 32 mm

Poids: 18 kg

Description technique

Poids	18 kg
Puissance absorbée	520 W

Référence fabricant	W175
Vitesse de rotation max.	2900 min ⁻¹
Largeur meule T	20 - 25 mm
Ø alésage meule H	32 mm
Ø meule D	175 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Tourets à meuler doubles

Accessoires

Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596310 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596100 EK80
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36	596310 NK36
Meule de touret D×T×H (mm) Type C800	596200 C800
Support machine Pour machines DS04	077513 DS04
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596310 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596200 EK80
Plaque adaptatrice pour ECO-DS04 Adapté pour ECO	077515 ECO
Ecran de protection pour 077502 Type ECO	077509 ECO
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596310 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type C800	596100 C800
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596200 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596310 EK80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596200 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596200 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596100 SC80