

Garant
Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: D0605

Données de commande

N° commande	540200 D0605
GTIN	4045197154972
Classe d'article	51D

Description
Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **GARANT** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme sphérique** (KUD).

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Sphérique

Ø tête: 6 mm

Longueur de tête L₁: 5 mm

Longueur totale: 50 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Type de denture	à denture alternée
Forme	Sphérique
Degré de finesse de la denture	Moyen
Forme	D0605
Abréviation denture	Z7

Ø tête	6 mm
Longueur totale	50 mm
Longueur de tête L ₁	5 mm
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives