

Garant**Feutre sur tige Ø tige 6 mm, Type: 173****Données de commande**

N° commande	552200 173
GTIN	4045197240095
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Feutres sur tige durables avec **feutre moyennement dur, particulièrement stable.**

Utilisation:

Pour le pré-polissage et le polissage très brillant de surfaces dégrossies impliquant des exigences élevées au niveau de formes géométriques précises.

Remarque(s):

Les feutres sur tige doivent être utilisés en association **avec des pâtes à roder et à polir**, p. ex. 55 2250 / 55 2330 / 55 2340 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 – 10 m/s.

Degré de dureté: moyen

Ø tête: 40 mm

Longueur tête: 10 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Ø tête	40 mm
Ø queue	6 mm
Longueur tête	10 mm

Degré de dureté	moyen
Vitesse de rotation recommandée	5 - 10 m/s
Type de produit	Meules de polissage