

**Disque de tronçonnage PREMIUM\*\*\*, Ø disque: 178mm****Données de commande**

N° commande	563250 178
GTIN	9003176370695
Classe d'article	53T

**Description****Exécution:**

Disque de tronçonnage hautes performances spécialement pour tôles, profilés et tubes d'acier, durée de vie maximale.

Ne convient pas pour l'INOX (teneur en Fe, S et Cl > 0,1%).

**Utilisation:**

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale  $v_c$  est de 80 m/s.

**Spécification:****A30S-BFXA.****Remarque(s):**

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

**Description technique**

Epaisseur de disque	2,5 mm
Forme	droit
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>

Forme	41
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A30S-BFXA
Ø disque	178 mm
Pour épaisseurs de matériaux	7,5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Paire de brides de serrage Ø bride 76 mm	563990 76
--	-----------