

Garant**CCMT 09T308, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T308 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mmAvance f : 0,05 - 2,5 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 2,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Nuance	HB7020

Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage