



## CCMT 060204 Wiper, Nuance: CA515



### Données de commande

N° commande	260094 CA515
GTIN	4960664753215
Classe d'article	25E

### Description

CCMT 060204 Wiper CA515 Nuance: CA515

Brise-copeaux: WP

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 110 - 380 m/min

### Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	WP
Nuance	CA515
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	110 - 380 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage