

**DC. T 11T302, Nuance: PDL025****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260385 PDL025 |
| GTIN | |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Brise-copeaux | MFP-SK |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Application principale | N |
| Avance f | 0,03 - 0,15 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 300 m/min |
| Nuance | PDL025 |
| Rayon d'angle | 0,2 mm |
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | DCGT 11T302 |
| Nombre de changements/dents | 2 |

Tolérance

G

Type de produit

Plaquette pour tournage