

Garant

Fraise à chanfreiner HSI GARANT Softcut®, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 20/4mm



Données de commande

N° commande	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Outil de fraisage très performant, pour l'usinage en avant et inverse.

Remarque(s):

D_{max} pour utilisation avec plaquettes $r = 0,4$ mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø queue D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur de col L_1	40 mm
Plaquette adaptée	SO.T 0836..
Ø chanfreinage max. D_{max}	30,3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219863 (8IP ; 2,2 Nm)
Série	Softcut®
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré

Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219863
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2