


**HOLEX****Manchon de polissage (A) Grain 80 moyen, Ø manchon×largeur manchon: 45X30mm**

## Données de commande

N° commande	553720 45X30
GTIN	4045197240392
Classe d'article	52E

## Description

**Exécution:**

**Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée.** Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas pour avec refroidissement.

**Corindon normal (A).****Utilisation:**

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

**Adapté(s) pour:**

Porte-manchons de polissage 553600.

## Description technique

Largeur manchon	30 mm
Grain	80

Ø manchon	45 mm
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	A
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Brosses de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø tête x longueur de tête 45X30 mm

553600 45X30