

HOLEX**Manchon de polissage (ZA) Grain 36 grossier, Ø manchon×largeur manchon: 22X20mm**

Données de commande

N° commande	553760 22X20
GTIN	4045197240477
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.

Zirconium (ZA).

Utilisation:

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Description technique

Grain	36
Ø manchon	22 mm

Largeur manchon	20 mm
Degré de finesse	grossier
Abrasifs	Zirconium
Abréviation de l'abrasif	ZA
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Brosses de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø
tête longueur de tête 22X20 mm

553600 22X20