

**Rallonge, □ Intérieur et extérieur: 2,1 mm****Données de commande**

N° commande	149400 2,1
GTIN	4045197857224
Classe d'article	12L

**Description****Exécution:**

Trempées et nickelées. Carrés intérieur et extérieur de même taille.

**Utilisation:**

Pour prolonger les tarauds courts (p. ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), les alésoirs à main et d'autres outils avec carré d'entraînement.

**Remarque(s):**

Rallonges pour tarauds machine avec queue, p. ex. suivant DIN 371 / 374 / 376, voir **338400**.

**Description technique**

Ø D	6 mm
Pour tarauds suivant DIN 352	M1 – M2,6
Longueur totale	60 mm
□ int. et ext.	2,1 mm
Norme	DIN 377
Type de produit	Horex rallonge micrometre