

**Rallonge, □ Intérieur et extérieur: 2,7mm****Données de commande**

N° commande	149400 2,7
GTIN	4045197857248
Classe d'article	12L

Description**Exécution:**

Trempées et nickelées. Carrés intérieur et extérieur de même taille.

Utilisation:

Pour prolonger les tarauds courts (p. ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), les alésoirs à main et d'autres outils avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Rallonges pour tarauds machine avec queue, p. ex. suivant DIN 371 / 374 / 376, voir **338400**.

Description technique

Ø D	7 mm
Longueur totale	80 mm
□ int. et ext.	2,7 mm
Pour tarauds suivant DIN 352	M3
Norme	DIN 377
Type de produit	Horex rallonge micrometre