

**Rallonge, □ Intérieur et extérieur: 3,8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 149400 3,8 |
| GTIN | 4045197857279 |
| Classe d'article | 12L |

Description**Exécution:**

Trempées et nickelées. Carrés intérieur et extérieur de même taille.

Utilisation:

Pour prolonger les tarauds courts (p. ex. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), les alésoirs à main et d'autres outils avec carré d'entraînement.

Remarque(s):

Rallonges pour tarauds machine avec queue, p. ex. suivant DIN 371 / 374 / 376, voir **338400**.

Description technique

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Ø D | 9 mm |
| □ int. et ext. | 3,8 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Norme | DIN 377 |
| Type de produit | Horex rallonge micrometre |