


HOLEX

Manchon de polissage conique (A), grain 80 moyen, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 29X30mm



Données de commande

N° commande	553860 29X30
GTIN	4045197240606
Classe d'article	52E

Description

Exécution:

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.

Corindon normal (A) pour travaux de ponçage universels.

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553830.

Description technique

Largeur manchon	30 mm
Ø manchon max.	29 mm

Grain	80
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	A
Forme manchon	conique
Type de produit	Brosses de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, conique Ø tige 6 mm
Ø max.xlongueur de tête 29X30 mm

553830 29X30