



## Disque de tronçonnage Basic\* 2 en 1, Ø disque: 178mm



### Données de commande

N° commande	563600 178
GTIN	9003172230009
Classe d'article	53T

### Description

#### Exécution:

Disques de tronçonnage universels pour profilés, tubes, etc. **Spécification A30BF; 2 en 1.**

### Description technique

Épaisseur de disque	3 mm
Ø alésage	22,23 mm
Forme	droite
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Spécification	A30BF
Ø disque	178 mm
Pour épaisseurs de matériaux	9 - 15 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		