



Disque de tronçonnage Basic* EXTRA MINCE, Ø disque: 125mm



Données de commande

N° commande	563650 125
GTIN	9003172409733
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels, pour le tronçonnage occasionnel de profilés, tubes, etc.

Spécification:

A60BF.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Forme	droite
Vitesse de rotation max.	12200 min ⁻¹
Epaisseur de disque	1 mm
Spécification	A60BF
Ø disque	125 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		