



Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 1,2 mm



Données de commande

N° commande	202298 1,2
GTIN	4045197866554
Classe d'article	12X

Description

Exécution:

Cotes similaires à **DIN 6527**.

Arrosage interne: non

Tolérance Ø nominal: e8

Nombre de dents Z: 3

Angle d'hélice: 45 degré

Direction de l'approche: Horizontal, oblique et vertical

Queue: DIN 6535 HA avec h6

Nombre de dents Z: 3

Longueur de coupe L_c : 3 mm

Longueur totale L: 38 mm

Ø queue D_s : 3 mm

Type de queue: HA

Largeur du chanfrein de bec à 45°: 0,1 mm

Description technique

Ø queue D_s	3 mm
Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	1,2 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Longueur de coupe L_c	3 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,006 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm ²	0,005 mm
Type de queue	HA
Longueur totale L	38 mm
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le contournage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique